

## Un programme de désinfection efficace

# PULVÉRISATION ÉLECTROSTATIQUE 101

Il est essentiel de garantir à votre équipe et à vos clients un espace non seulement propre, mais désinfecté. Ecolab offre des solutions et des équipements de désinfection qui vous permettent de détruire ou de mettre définitivement hors d'état de nuire bactéries et virus. Les solutions combinées à la pulvérisation électrostatique peuvent rendre vos procédures de désinfection plus efficaces et efficientes.

**La pulvérisation électrostatique vous permet de couvrir rapidement et uniformément les surfaces dures, de manière exhaustive :**



1



**DÉSINFECTEZ EFFICACEMENT** avec une pulvérisation électrostatique et une solution chimique autorisée.

2



**APPLIQUEZ UNIFORMÉMENT** la solution grâce à des gouttelettes qui sont attirées par l'électricité statique vers les surfaces.

3



**AUGMENTEZ LA COUVERTURE** des zones les plus manipulées en appliquant la solution uniformément, avec les gouttelettes réparties et couvrant toute les surfaces.

4



**SOYEZ EFFICACE** en traitant les surfaces plus rapidement et avec moins de désinfectant qu'avec d'autres applications utilisant la même solution chimique.

**SURFACES DURES, D'UTILISATION COURANTE ET ZONES FAVORABLES À LA PULVÉRISATION ÉLECTROSTATIQUE :**



### Espaces communs

- Halls d'entrée
- Salles de sport
- Abords des piscines
- Salles de classe
- Bureaux
- Salles de réunion
- Espaces employés
- Toilettes



### Points de contact fréquent

- Chaises
- Tables
- Comptoirs
- Bureaux
- Poignées de portes
- Rampes d'escalator
- Rampes d'escalier



### Toilettes

- Poignées de portes
- Robinets
- Toilettes
- Plans de toilette
- Distributeurs
- Poignées sur les urinoirs

# Un programme de désinfection efficace

**Meilleure visibilité :**  
Éclairage LED

**Plus grande durabilité :**  
Structure en fibre de verre



Poignée ergonomique avec verrouillage pour plus de confort et de sécurité

**Polyvalent :**  
Buse réglable 3 en 1

Technologie double charge pour une couverture maximale

Batterie longue durée (4 heures d'utilisation)

Réservoir 1 litre facile à remplir



## Pulvérisateur électrostatique portable sans fil professionnel

### Spécifications produit

Modèle n°	VP200ESK (10055603)	Poids (vide)	1,7 kg
Alimentation	Sans fil	Poids (plein)	2,7 kg
Contenance réservoir	1 L	Portée de pulvérisation optimale	60 à 90 cm

### Accessoires

Forme buse

**Buse réglage 1**

Cône plein

Taille des particules

40 microns

Débit

90 ml/min

Temps d'utilisation par plein

11,3 min

Surface couverte par un plein

260 m<sup>2</sup>

Réservoirs par charge

21,2



**10055605**  
Réservoir 1 L



**10055611**  
Courroie de portage



**10055593**  
Batterie supplémentaire



**10055608**  
Buse 3 en 1



**10055595**  
Chargeur supplémentaire



**10055607**  
Clé buse

